


Mini-chariot EGSC-BS-KF-32-25-3P

Code article: 8162073

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course utile	25 mm
Taille	32
Réserve de course	0 mm
Jeu axial d'inversion	150 µm
Diamètre de la vis	8 mm
Pas de la vis	3 mm/U
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage à recirculation de billes
Structure de construction	Mini-chariot électrique avec vis à billes
Type de moteur	Moteur pas à pas Servomoteur
Référencement	Bloc de butée fixe positif Bloc de butée fixe négatif Capteur de référence
Type de vis	Vis à billes
Détection de position	Pour capteur de proximité
Accélération max.	5 m/s ²
Vitesse maximale max.	0.188 m/s
Répétabilité	±0,015 mm
Facteur de marche	100%
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Classe de salle blanche	Classe 9 selon ISO 14644-1
Niveau de pression sonore	55 dB(A)
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 °C...50 °C
Capacité de charge dynamique du palier fixe	3795 N
Capacité de charge dynamique du guidage linéaire	2135 N

Caractéristiques	Valeur
Capacité de charge dyn. de la vis à billes	1900 N
Force max. Fy	991 N
Force max. Fz	991 N
Couple max. Mx	3.4 Nm
Couple max. My	3.2 Nm
Couple max. Mz	3.2 Nm
Force radiale max. au niveau arbre d'entraînement	75 N
Poussée max. Fx	60 N
Valeur indicative de charge utile, horizontal	6 kg
Valeur indicative de charge utile, verticale	6 kg
Capacité de charge statique de la vis à billes	3300 N
Capacité de charge statique du guidage linéaire	3880 N
Moment d'inertie JH par mètre de course	0.02488 kgcm ²
Moment d'inertie de masse JL par kg de charge utile	0.00228 kgcm ²
Moment d'inertie de masse JO	0.00394 kgcm ²
Constante d'avance	3 mm/U
Capacité de charge statique du palier fixe	1792 N
Durée de vie de référence	5000 km
Intervalle d'entretien	Graissage à vie
Masse déplacée à 0 mm de course	149 g
Poids additionnel de la masse déplacée par 10 mm de course	12 g
Poids du produit	406 g
Poids de base à 0 mm de course	331 g
Poids additionnel par 10 mm de course	30 g
Mode de fixation	Avec taraudage Avec douille de centrage Avec accessoires avec goupille cylindrique
Code d'interface, actionneur	V25
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du guidage du chariot	Acier à roulement
Matériau de rail de guidage	Acier à roulement
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau de plaque étrier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du chariot	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau d'écrou de broche	Acier à roulement
Matériau vis	Acier à roulement