


# Kit axial EAMM-A-P8-38A-70AA

Code article: 8105920

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple transmissible	12.5 Nm
Poids du produit	203 g
Code d'interface, actionneur	P8-38A
Code d'interface moteur In	70AA 70AB
Note sur le matériau	Conforme à RoHS