

Capteur-butée SDK-3-PK-3

Code article: 8714

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Fonction de distributeur | 3/2 monostable fermé |
| Mode d'actionnement | mécanique |
| Débit nominal normal | 16 l/min |
| Raccord de travail pneumatique | PK-3 |
| Pression de service | 0 bar...8 bar |
| Structure de construction | Siège à bille |
| Type de rappel | ressort mécanique |
| Diamètre nominal | 0.6 mm |
| Fonction d'échappement | Réduction possible |
| Principe d'étanchéité | souple |
| Mode de pilotage | Direct |
| Sens d'écoulement | Irréversible |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température du fluide | -10 °C...80 °C |
| Température ambiante | -10 °C...80 °C |
| Force d'actionnement | 12 N |
| Poids du produit | 50 g |
| Mode de fixation | avec trou débouchant |
| Raccord pneumatique 1 | PK-3 |
| Raccord pneumatique 2 | PK-3 |
| Raccord pneumatique 3 | Non canalisé |