

Kosi ventil

VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8

Broj artikla: 1002530

FESTO

Pneumatically actuated angle seat valve in stainless steel. Under seat version, safety position closed, G thread, nominal width 1 1/2".



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Konstruktivna struktura | Dosjedni ventil s klipnim pogonom |
| Način aktiviranja | pneumatski |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključni vod | G1½ navojni prsten prema DIN ISO 228 |
| Nazivni promjer | 35 mm |
| Funkcija ventila | 2/2 zatvoren, monostabilan |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Pressure of medium | 0 ... 0,8 MPa |
| Tlak medija | 0 ... 8 bar |
| Nazivni tlak armature | 40 |
| Funkcija odlaznog zraka | ne prigušuje se |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Vrsta upravljanja | s upravljanjem izvana |
| Pneumatski priključak | Unutarnji navoj G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0,6 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 6 ... 10 bar |
| Operating pressure | 87 ... 145 psi |
| Medij | Para Hidrauličko ulje na bazi mineralnih ulja Inertni plinovi Mineralno ulje Voda filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 200 µm neutralne tekućine |
| Smjer protoka | Iznad kosoga ventila, za plinovite medije |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Maks. viskozitet | 600 mm ² /s |
| Temperatura medija | -40 ... 200 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Protok Kv | 28 m ³ /h |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material process valve housing | Nehrđajući čelični lijev |
| Šifra proizvoda, kućište procesnog ventila | 1.4408 |
| Material spindle seal | PTFE |
| Material seat seal | PTFE |
| Težina proizvoda | 4.300 g |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |
| Material drive housing | visokolegirani čelik, nehrđajući |