



Beskontaktni prekidač SIES-Q40B-PA-X-2L

Broj artikla: 150492

FESTO

induktivno, poseban oblik.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Nominalni uklopni razmak	15 mm
Osigurani uklopni razmak	12,2 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,3 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,25 Mjed = 0,3 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Točnost ponavljanja	0,75 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Maks. uklopna frekvencija	100 Hz
Maks. uklopna frekvencija DC	100 Hz
Maks. izlazna struja u ovisnosti o temperaturi	200 mA kod ≤ 50 °C 150 mA kod ≤ 85 °C
Pad napona	3,5 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 40 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Material connector housing	PA PBT
Navojni spoj kabela	M20x1,5
Dozvoljeni promjer kabela	7,5 ... 12,5 mm
Veličina	40x40x120 mm
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	230 g
Material housing	PET
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L