

Vanne à manchon VZQA-C-M22C-25-S5S5-V2V4S1-2

Code article: 8159104

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Vanne à manchon à commande pneumatique
Mode d'actionnement	pneumatique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord de vanne	Raccord clamp selon DIN 32676 série A
Diamètre nominal DN	25
Fonction de distributeur	2/2 monostable fermé
Sens d'écoulement	Réversible
Pression du fluide	0 MPa...0.2 MPa 0 bar...2 bar 0 psi...29 psi
Pression de service	0.35 MPa...0.6 MPa 3.5 bar...6 bar 50.75 psi...87 psi
Pression nominale de vanne PN	10
Pression d'éclatement	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Type de rappel	ressort mécanique
Mode de pilotage	à commande externe
Raccord d'air de pilotage auxiliaire 12	M5
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Fluide	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Eau
Viscosité max.	4000 mm ² /s
Température du fluide	-5 °C...100 °C
Température ambiante	-5 °C...60 °C

Caractéristiques	Valeur
Température de stockage	5 °C...30 °C
Débit Kv	18 m³/h
Temps de commutation activé	250 ms
Temps de commutation désactivé	400 ms
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié
Référence matériau du boîtier	1.4301
Matériau du couvercle de boîtier	Acier inoxydable fortement allié
Référence matériau du couvercle de boîtier	1.4404/AISI 316L
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Matériau élément de blocage	VMQ (silicone)
Poids du produit	2354 g
Aptitude alimentaire	voir la déclaration de conformité
Matériau de cuve	PPS