


# Kosi ventil

## VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6

Broj artikla: 1002509

FESTO

Pneumatically actuated angle seat valve in red brass. Under seat version, safety position closed, G thread, nominal width 1 1/2".



### Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost  |
|--|---|
| Konstruktivna struktura                      | Dosjedni ventil s klipnim pogonom   |
| Način aktiviranja                            | pneumatski  |
| Princip brtvljenja                           | mekano  |
| Položaj ugradnje                             | proizvoljno   |
| Vrsta pričvršćenja                           | Ugradnja vodova   |
| Priključni vod                               | G1½ navojni prsten prema DIN ISO 228  |
| Nazivni promjer                              | 35 mm   |
| Funkcija ventila                             | 2/2 zatvoren, monostabilan  |
| Smjer strujanja                              | nije reverzibilno   |
| Pressure of medium                           | 0 ... 0,6 MPa   |
| Tlak medija                                  | 0 ... 6 bar   |
| Nazivni tlak armature                        | 16  |
| Funkcija odlaznog zraka                      | ne prigušuje se   |
| Vrsta resetiranja                            | mehanička opruga  |
| Vrsta upravljanja                            | s upravljanjem izvana   |
| Pneumatski priključak                        | Unutarnji navoj G1/8  |
| Operating pressure MPa                       | 0,6 ... 1 MPa   |
| Pogonski tlak                                | 6 ... 10 bar  |
| Operating pressure                           | 87 ... 145 psi  |
| Medij  | Para<br>Hidrauličko ulje na bazi mineralnih ulja<br>Inertni plinovi<br>Mineralno ulje<br>Voda<br>filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 200 µm<br>neutralne tekućine |
| Smjer protoka                                | Iznad kosoga ventila, za plinovite medije   |
| Pogonski medij                               | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Maks. viskozitet                             | 600 mm <sup>2</sup> /s  |
| Temperatura medija                           | -10 ... 80 °C   |
| Temperatura okoline                          | -10 ... 60 °C   |
| Protok Kv                                    | 16,5 m <sup>3</sup> /h  |
| Materijal - napomena                         | RoHS sukladno   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III  |
| Material process valve housing               | Crveni lijev  |
| Šifra proizvoda, kućište procesnog ventila   | CC499K  |
| Material spindle seal                        | NBR   |
| Material seat seal                           | PTFE  |
| Težina proizvoda                             | 2.300 g   |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)          | prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica   |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment  |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 1 - niska otpornost na koroziju   |
| Material drive housing                       | Mjed  |