


Radijalna priхватnica DHRS-25-A

Broj artikla: 1310162

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Maks. točnost zamjene	$\leq 0,2$ mm
Maks. kut otvaranja	180 deg
Simetrija rotacije	$\leq 0,2$ mm
Točnost ponavljanja, priхватnica	$\leq 0,1$ mm
Broj čeljusti priхватnice	2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Funkcija priхватnice	Radijalno
Konstruktivna struktura	prisilno vođen proces gibanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija priхватnice	≤ 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	102 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	105 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	233 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	215 Ncm
Moment tromosti masa	0,69 kgcm ²
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	75 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	3,2 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	3,2 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	3,2 Nm
Težina proizvoda	270 g
Vrsta pričvršćenja	Unutarnji navoj i utor za centriranje s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover cap	PA
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	visokolegirani čelik