


Kutna prihvaticna DHWS-25-A-NC

Broj artikla: 1310181

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Maks. točnost zamjene	$\leq 0,2$ mm
Maks. kut otvaranja	40 deg
Simetrija rotacije	$\leq 0,2$ mm
Točnost ponavljanja, prihvaticna	$\leq 0,04$ mm
Broj čeljusti prihvaticne	2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Funkcija prihvaticne	Kut
Osiguranje prihvaticne sile	kod zatvaranja
Konstruktivna struktura	Poluga
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	4 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija prihvaticne	≤ 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	106 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	59 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Moment tromosti masa	0,64 kgcm ²
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	90 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	3,6 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	3,6 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	3,6 Nm
Težina proizvoda	265 g
Vrsta pričvršćenja	Unutarnji navoj i utor za centriranje s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover cap	PA
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje tvrdo eloksirano
Material gripper jaws	visokolegirani čelik