



Beskontaktni prekidač SME-8-O-K-LED-24

Broj artikla: 160251

FESTO

električno, s Reedovim kontaktom, isklonik, za pogone s T-utorom, s kablom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za T utor
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Upute za korištenje	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-40 ... 60 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklonni izlaz	s kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Isklonik
Uklonno vrijeme	2 ms
Isklonno vrijeme	0,2 ms
Maks. uklonna frekvencija	500 Hz
Maks. izlazna struja	50 mA
Maks. uklonna snaga AC	1,5 VA
Maks. uklonna snaga DC	1,5 W
Pad napona	$\leq 2,5$ V
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	12 ... 30 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	7,5 m
Boja, kablanski plašt	sivo
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T utoru uzdužno se može uvući u utor
Pritezni moment	0,2 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	50 g
Boja, kućište	crno
Material housing	Epoksidna smola PC PET

Svojstvo	Vrijednost
	visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP67
Napon izolacije	50 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3