


Jedinica za vođenje EAGF-V2-KF-100-200

Broj artikla: 1725851

FESTO

Za električni cilindar ESBF:



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	100
Hod	200 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	2.300 N
Max. sila Fy statička	3.120 N
Maks. sila Fz	2.300 N
Max. sila Fz statička	3.120 N
Maks. moment Mx	198 Nm
Maks. moment Mx statički	268 Nm
Maks. moment My	197 Nm
Maks. moment My statički	267 Nm
Maks. moment Mz	197 Nm
Maks. moment Mz statički	267 Nm
Sila posmaka	40 N
Pokretna masa	7.662 g
Težina proizvoda	14.783 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	47 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	3,6 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material yoke plate	Čelik