


# Spojni kabel KMP3-25P-16-10

Broj dijela: 18625

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost                    |
|---|-------------------------------|
| Na temelju norme                                | DIN 41652                     |
| Oznaka linije                                   | s priborom                    |
| Učestalost priključivanja                       | 50                            |
| Težina proizvoda                                | 1303 g                        |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija       | Stranica Field uređaja        |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn         | Pravokutni                    |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                      |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel      | pod kutom                     |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja       | Sub-D                         |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica     | 25                            |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 18                            |
| Električni priključak 1, vrsta montaže          | 2x vijak M3                   |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija       | Kontrolna strana              |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | kabel                         |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja       | otvoreni kraj                 |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica     | 18                            |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 18                            |
| Područje pogonskog napona DC                    | 0 V...30 V                    |
| Nazivni radni napon DC                          | 24 V                          |
| Opterećenje struje pri 40°C                     | 3 A                           |
| Otpor prenapona                                 | 1 kV                          |
| Duljina kabela                                  | 10 m                          |
| Kvaliteta upravljanja                           | Standard                      |
| Linija uvjeta ispitivanja                       | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |
| Radius savijanja, fiksno polaganje kabela       | 45 mm                         |
| Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 90 mm                         |
| Promjer kabela                                  | 8.5 mm                        |
| Tolerancija promjera kabela                     | ± 0,5 mm                      |
| Struktura kabela                                | 18 x 0,34 mm <sup>2</sup>     |
| Nazivni presjek vodiča                          | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
| Krajevi žice                                    | tupo odrezan                  |

| Svojstvo   | Vrijednost              |
|--|-------------------------|
| Klasa zaštite  | IP65                    |
| Napomena o stupnju zaštite                             | u sastavljenom stanju   |
| Temperatura okoline                                    | -25 °C...70 °C          |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...70 °C           |
| Temperatura skladištenja                               | -25 °C...75 °C          |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                  | prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                | prema UK RoHS propisima |
| LABS sukladnost  | VDMA24364-B2-L          |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS         |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3                       |
| Materijal omotača kabela                               | PVC                     |
| Boja omotača kabela                                    | Siva                    |
| Materijal za kućište                                   | PA                      |
| Materijalne brtve                                      | NBR                     |
| Materijal utikačkih kontakata                          | Pozlaćena legura bakra  |