


Jedinica za vođenje EAGF-V2-KF-63-100

Broj dijela: 1725842

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Izvedbena veličina | 63 |
| Hod | 100 mm |
| Preokrenuta igra | 0 µm |
| Položaj montaže | po želji |
| Vodilica | Vodilica za kuglice |
| Konstruktivna struktura | Vodilica |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Maks. sila Fy | 1260 N |
| Maksimalna sila Fy statična | 1600 N |
| Maks. sila Fz | 1260 N |
| Maksimalna sila Fz statična | 1600 N |
| Maks. moment Mx | 75 Nm |
| Maksimalni moment Mx statički | 95 Nm |
| Maks. Moment My | 90 Nm |
| Max Trenutak Moja statika | 115 Nm |
| Maks. moment Mz | 90 Nm |
| Maks. moment Mz statičan | 115 Nm |
| Sila pomaka | 15 N |
| Pokretna masa | 3045 g |
| Težina proizvoda | 6015 g |
| Težište pokretne mase s hodom od 0 mm | 48 mm |
| Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm | 4.1 mm |
| Vrsta montaže | s unutaršnjim navojem |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Element vodilice materijala | Poboljšani čelik |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura anodizirana |
| Materijal ploče jarma | Čelik |