

# L utični priključak QSL-V0-G1/4-6

Broj artikla: 186327

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni promjer                                 | 4,3 mm  |
| Test na vatrootpornost                          | UL94 V-0 (kućište)<br>UL94 V-0 (otpuštajući prsten)                           |
| Način brtvljenja na navojnom čepu               | Brtvni prsten   |
| Oblik   | L-shape   |
| Veličina pakiranja                              | 10  |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa  |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi   |
| Uputa za pogonski tlak                          | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C  |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 2 - umjerena otpornost na koroziju  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okoline                             | 0 ... 60 °C   |
| Nazivni moment pritezanja                       | 9 Nm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja        | ± 20 %  |
| Težina proizvoda                                | 23 g  |
| Vrsta pričvršćenja                              | External hex A/F 17   |
| Pneumatski priključak 1                         | Vanjski navoj G1/4  |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm                                      |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | crno  |
| Material of threaded plug                       | Mjed poniklana  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno   |
| Material housing                                | PBT   |
| Material of threaded seal                       | Aluminij<br>PBT   |
| Material release ring                           | PBT   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući<br>Mjed                                      |