

Jedinica za vođenje EAGF-V2-KF-100-320

Broj dijela: 1725852

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	100
Hod	320 mm
Preokrenuta igra	0 µm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	2300 N
Maksimalna sila Fy statična	3120 N
Maks. sila Fz	2300 N
Maksimalna sila Fz statična	3120 N
Maks. moment Mx	198 Nm
Maksimalni moment Mx statički	268 Nm
Maks. Moment My	197 Nm
Max Trenutak Moja statika	267 Nm
Maks. moment Mz	197 Nm
Maks. moment Mz statičan	267 Nm
Sila pomaka	40 N
Pokretna masa	8586 g
Težina proizvoda	15695 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	47 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	3.6 mm
Vrsta montaže	s unutaršnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal ploče jarma	Čelik