

Linearni pogon SLG-18- -

Broj dijela: 187853

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	100 mm...900 mm
Promjer klipa	18 mm
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano Amortizer, tvrda karakteristika
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Maksimalni broj međupoložaja	4
Princip za zahvat	oblikovano (prorez)
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	povlačeći
Radni tlak	1 bar...8 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	153 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	153 N
Doplata pomaknute mase po hod od 10 mm	30 g
Alternativne veze	vidi crtež proizvoda
Pneumatski priključak	M5
Materijalni pokrov	POM
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana