



Mini cilindar s vođenjem DFC-4-5-P-GF

Broj artikla: 189479

FESTO

bez prepoznavanja pozicije, s kliznim vođenjem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Razmak težišta korisnog tereta do poprečne ploče	5 mm
Hod	5 mm
Promjer klipa	4 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
Prepoznavanje pozicije	bez
Operating pressure MPa	0,35 ... 0,7 MPa
Pogonski tlak	3,5 ... 7 bar
Maks. brzina	1 m/s
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,05 Nm
Maks. moment Mx	0,02 Nm
Maks. korisni teret u ovisnosti o hodu kod definiranog razmaka xs	1,7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	5,5 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	7,5 N
Pokretna masa	3,2 g
Pokretna masa kod hoda 0 mm	3,2 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	1,3 g
Težina proizvoda	10 g
Pneumatski priključak	PK-2
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući