


# Jedinica za vođenje EAGF-V2-KF-40-400

Broj dijela: 2783080

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Hod	400 mm
Preokrenuta igra	0 μm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1000 N
Maksimalna sila Fy statična	1260 N
Maks. sila Fz	1000 N
Maksimalna sila Fz statična	1260 N
Maks. moment Mx	44 Nm
Maksimalni moment Mx statički	55 Nm
Maks. Moment My	52 Nm
Max Trenutak Moja statika	65 Nm
Maks. moment Mz	52 Nm
Maks. moment Mz statičan	65 Nm
Sila pomaka	15 N
Pokretna masa	2563 g
Težina proizvoda	3797 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	38 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	4.2 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal ploče jarma	Čelik