


# Element graničnika YSRWJ-7-10-A

Broj artikla: 192967  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za linearni modul HMPL

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	7
Hod	10 mm
Prigušivanje	samopodesivi meka karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Fino dotjerivanje	0,03 mm
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. naletna brzina	3 m/s
Vrijeme povrata, kratko	$\leq 0,2$ s
Vrijeme povrata, dugo	$< 1$ s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	10 mm
Maks. sila na graničnik	300 N
Maks. primljena energija po hodu	2 J
Maks. primljena energija po satu	15.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila povrata	1,7 N
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Material seals	NBR
Material housing	Mjed poniklano
Material piston rod	visokolegirani čelik