

Linearna pogonska jedinica SLM-12- -KF-A

Broj dijela: 32781

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm...500 mm
Promjer klipa	12 mm
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano Amortizer, tvrda karakteristika
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku za induktivne senzore
varijante	Osnovna izvedba
Radni tlak	0.7 MPa 7 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	68 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	68 N
Pokretna masa	620 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	10 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	1110 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	10 g
Pneumatski priključak	M5
Materijalni pokrov	Aluminij
Materijalne brtve	PA TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Aluminij