


Razdjelnik hrane HPVS-14-20-A

Broj dijela: 2095360

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	20 mm
Promjer klipa	14 mm
Maksimalna točnost zamjene	0.3 mm
Maks. Slide play Sx	0.05 mm
Max Ram igra Sz	0.03 mm
Maksimalna sjekira s kutom hvatanja čeljusti	0.12 deg
Maksimalni kut hvatanja čeljusti aj	0.2 deg
Maksimalni kut hvatanja čeljusti az	0.175 deg
Pričvršćivanje vanjskih prstiju	Prolazni provrt
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Piston rod osiguran od rotacije
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Kvadratni vodič
Radni tlak	3 bar...8 bar
Vrijeme izvlačenja	50 ms
Vrijeme uhodavanja	138 ms
Točnost ponavljanja	0.15 mm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Maksimalna sila na prstu Fz statična	100 N
Maks. Trenutak na prstu g. statičan	5 Nm
Maks. Trenutak na prstu Mx statički	5 Nm
Maks. trenutak na Finger My statičan	5 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	75 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	90 N
Težina proizvoda	183 g

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke	150 g
Alternativne veze	M5
Vrsta montaže	neobavezno: s unutarnjim navojem i rukavcem za centriranje Via through-hole and centring sleeve
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS