


Jedinica za vođenje EAGF-V2-KF-50-

Broj dijela: 3038094

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Hod	1 mm...500 mm
Preokrenuta igra	0 µm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1260 N
Maksimalna sila Fy statična	1600 N
Maks. sila Fz	1260 N
Maksimalna sila Fz statična	1600 N
Maks. moment Mx	65 Nm
Maksimalni moment Mx statički	83 Nm
Maks. Moment My	70 Nm
Max Trenutak Moja statika	89 Nm
Maks. moment Mz	70 Nm
Maks. moment Mz statičan	89 Nm
Sila pomaka	15 N
Pokretna masa s hodom od 0 mm	2015 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	4059 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	49 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	49 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	46 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	4,3 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal ploče jarma	Čelik

