



Generator vakuuma VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-R01-A

Broj dijela: 532621

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Nazivna širina sapnice Laval | 0.45 mm |
| Mjera rastera | 14 mm |
| Dizajn prigušivača zvuka | otvoreno |
| Položaj montaže | po želji |
| Karakteristike odbacivača | Standard veliki usisni volumen |
| Integrirana funkcija | Pneumatski pulsni ventil odbacivanja Otvoren prigušivač zvuka |
| Konstruktivna struktura | T oblik |
| Radni tlak za max. brzina usisavanja | 5 bar |
| Radni tlak | 1 bar...8 bar |
| Nazivni radni tlak | 6 bar |
| Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere | 13.6 l/min |
| Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak | 1.93 s |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Rad s uljem nije moguć |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | 0 °C...60 °C |
| Preporuka za čišćenje | Sapunasta voda |
| Razina zvučnog tlaka pri nazivnom radnom tlaku | 52 dB(A) |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Maksimalni moment zatezanja | 0.5 Nm |
| Težina proizvoda | 49 g |
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom s cilindrom s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | QS-6 |
| Pneumatski priključak 3 | Otvoren prigušivač zvuka |
| Vakuumski priključak | QS-6 |
| Materijal spojnog navoja | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------|---------------------------|
| Materijalne brtve | NBR |
| Mlaznica za hvatanje materijala | POM |
| Materijal za kućište | PA ojačan POM ojačan |
| Materijalni prigušivač | PE |
| Materijalni vijci | Čelik |
| Mlaznica materijala | Kovana aluminijska legura |
| Materijal vijčani spoj | Mjed poniklane |