


Adapter NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

Broj dijela: 4787544

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom |
| Težina proizvoda | 157 g |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija | Stranica Field uređaja |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utičnica |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel | pod kutom |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 8 |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 8 |
| Električni priključak 1, vrsta montaže | Vijčana brava |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija | Analogni izlazni modul (zeleno), digitalni ulazni modul (bijeli), analogni ulazni modul (žuti), digitalni izlazni modul (crveni) Kontrolna strana |
| Senzor električnog priključka 2, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | 4x utikač |
| Električni priključak 2, utičnica za kabel | ravno |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 |
| Električni priključak 2, vrsta montaže | Vijčana brava |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...30 V |
| Nazivni radni napon DC | 24 V |
| Raspon radnog napona istosmjerni napon opterećenja | 0 V...30 V |
| Nazivni radni napon istosmjerni napon opterećenja | 24 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 2 A |
| Otpor prenapona | 60 V |
| Duljina kabela | 0.623 m |
| Kvaliteta upravljanja | Standard |
| Linija uvjeta ispitivanja | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |
| Klasa zaštite | IP65 IP67 |
| Napomena o stupnju zaštite | u sastavljenom stanju |
| Temperatura okoline | -25 °C...80 °C |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...80 °C |

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|------------------------------------|
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Materijal omotača kabela | TPE-U (PUR) |
| Boja omotača kabela | Siva |
| Materijal za kućište | TPE-U (PUR) |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal spojne matice | Lijevani cink, poniklan |
| Materijal utikačkih kontakata | Mjed poniklane |
| Materijal izolacijske čahure | PP |