


# Servomotor EMMB-AS-60-04-K-SB

Broj artikla: 5219182

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-20 ... 40 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Odgovara normi	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	F
Klasa dimenzioniranja prema EN 60034-1	S1
Mehanička zaštita	IP65
Izvedba vratila s ravnim klinom	DIN 6885 A 5 x 5 x 16
Tehnika električnog priključka	Utikači
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Nazivni pogonski napon DC	300 V
Nazivni napon DC	300 V
Okretni moment mirovanja	1,4 Nm
Nazivni okretni moment	1,27 Nm
Vršni okretni moment	3,81 Nm
Nazivna brzina vrtnje	3.000 1/min
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
Nazivna snaga motora	400 W
Trajna struja mirovanja	2,6 A
Nazivna struja, motor	2,4 A
Vršna struja	7,2 A
Motorska konstanta	0,562 Nm/A
Naponska konstanta, linijska	34 mVmin
Otpor navoja faza-faza	5,8 Ohm
Induktivitet navoja faza-faza	11,5 mH
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	0,409 kgcm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	2.100 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	90 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	180 N
Davač položaja rotora	Apsolutni single turn encoder
Sučelje rotirajućeg enkodera	Nikon A format
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	optički
Davač položaja rotora, rezolucija tipična	20 Bit
Davač položaja rotora, točnost kuta tipična	20 arcmin
Moment držanja, kočnica	1,3 Nm
Pogonski napon DC, kočnica	24 V
Primljena snaga, kočnica	7,2 W
Moment tromosti mase, kočnica	0,004 kgcm <sup>2</sup>