

Spojni kabel KMP6-15P-12-10

Broj dijela: 527545

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|-------------------------------|
| Odgovara normi | DIN 41652 |
| Oznaka linije | bez držača znaka |
| Učestalost priključivanja | 50 |
| Težina proizvoda | 1134 g |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija | Stranica Field uređaja |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn | Pravokutni |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utičnica |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel | ravno |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | Sub-D |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 15 |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 15 |
| Električni priključak 1, vrsta montaže | 2x vijak 4-40 UNC |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija | Kontrolna strana |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | kabel |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica | 15 |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 15 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...30 V |
| Nazivni radni napon DC | 24 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 2.8 A |
| Otpor prenapona | 1 kV |
| Duljina kabela | 10 m |
| Kvaliteta upravljanja | Standard |
| Linija uvjeta ispitivanja | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |
| Radius savijanja, fiksno polaganje kabela | 86 mm |
| Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 129 mm |
| Promjer kabela | 8.6 mm |
| Tolerancija promjera kabela | ± 0,25 mm |
| Struktura kabela | 15 x 0,34 mm ² |
| Nazivni presjek vodiča | 0.34 mm ² |
| Krajevi žice | tupo odrezan |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|-------------------------|
| Klasa zaštite | IP40 |
| Napomena o stupnju zaštite | u sastavljenom stanju |
| Temperatura okoline | -25 °C...70 °C |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...70 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...75 °C |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Stupanj onečišćenja | 2 |
| Materijal omotača kabela | PVC |
| Boja omotača kabela | Siva |
| Materijal za kućište | PBT ojačan |
| Boja kućišta | sivo |
| Materijal za zaključavanje vijkom | Mjed, niklani |
| Materijal utikačkih kontakata | Pozlaćena legura bakra |