

Napa VMPA-KMS-H

Broj dijela: 533198

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	DIN 41652
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	71 g
Električni priključak	Utikači / utičnice
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj pinova / žica	25
Električni priključak 1, vrsta montaže	3x vijak M3
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Stegnite kontakte
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Nazivni radni napon AC	3 V
Otpor prenapona	1 kV
Promjer kabela	6 mm...12 mm
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	sivo
Materijal spojne matice	PA
Materijalne brtve	CR NBR
Materijal utikačkih kontakata	Pozlaćena legura bakra