

# Refleksno svjetlosno tipkalo SOEG-RTH-M18-PS-S-2L

Broj artikla: 537689

FESTO

s prigušenjem pozadine, okrugla izvedba.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	optoelektronsko
Postupak mjerenja	Refleksno svjetlosno tipkalo s prigušenjem pozadine
Vrsta svjetla	crveno
Doseg	10 ... 120 mm
Temperatura okoline	-25 ... 55 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Svijetlo sklopni
Maks. uklopna frekvencija	500 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 36 V
Preostala valovitost	20 %
Struja praznog hoda	25 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni M12x1 Utikači
Veličina	M18x1
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pritezni moment	20 Nm
Težina proizvoda	53 g
Material housing	Mjed kromirano
Material of union nut	Mjed kromirano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Indikacija funkcionalnih rezervi	LED zeleni
Mogućnosti namještanja	Potenciometar
Područje namještanja, donja granica	10 mm
Područje namještanja, gornja granica	120 mm
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L