


# Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

Broj artikla: 542968

FESTO

sastavljeno od Mini klizača, precizno, za mali prostor, mala taktna vremena. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Pick&Place 1.0
Korisni teret	0 ... 2 kg
Pogon Z-os	SLT-10
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Hod Z-os	0 ... 80 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,02 mm
Pogon Y-os	SLT-16
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Hod Y-os	0 ... 150 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,02 mm