

Elektrocilindar DNCE-63-600-BS-"20" P-Q

Broj artikla: 543145

FESTO

s kugličnim navojnim pogonom i klipnjačom osiguranom od zakretanja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	600 mm
Veličina	63
Hod	600 mm
Rezerva hoda	0 mm
Navoj klipnjače	M16x1,5
Povratna zračnost	0,05 mm
Promjer vretena	20 mm
Uspjon vretena	20 mm/U
Maksimalni kut uvrtnja klipnjače +/-	0,2 deg
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta motora	Koračni motor Servomotor
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Konstruktivna struktura	Elektrocilindar s kugličnim navojem
Vreteno-tip	Kuglično vreteno
Varijante	klipnjača osigurana od zakretanja
Osiguranje od zakretanja / vođenje	klizno vođeno
Maks. ubrzanje	6 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s
Točnost ponavljanja	+/-0,02 mm
Trajanje uključenosti	100%
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,0004 J
Trajni pogonski moment	4,8 Nm
Trajna sila posmaka	1.300 N
Maks. pogonski moment	5,9 Nm
Maks. okretni moment osiguranja od zakretanja	1,5 Nm
Maks. moment Mx	1,5 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskom vretenu	300 N
Maks. statička aksijalna sila Fx	3.700 N
Maks. sila posmaka Fx	1.625 N
Pogonski moment u praznom hodu	0,2 Nm
Smjernica korisnog tereta, horizontalno	160 kg
Smjernica korisnog tereta, vertikalno	80 kg
Moment tromosti mase, JH po metru hoda	0,9103 kgcm ²
Moment tromosti mase, JL po kg korisnog tereta	0,1013 kgcm ²
Moment tromosti mase JO	0,7624 kgcm ²
Pokretna masa kod hoda 0 mm	810 g

Svojstvo	Vrijednost
Prirast težine po 10 mm hoda	81,2 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	3.010 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	12,8 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem s priborom
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijski lijev lakirano
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje glatko eloksirano
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, matica vretena	Čelik za valjne ležaje
Informacija o materijalu, vreteno	Čelik za valjne ležaje
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje glatko eloksirano