

Mikrofiltrar MS6N-LFM-1/2-ARV-DA-Z

Broj artikla: 536898

FESTO

Filtar 0,01µm, plastična zdjelica s plastičnom košarom, automatski ispus kondenzata, s indikacijom diferencijalnog tlaka, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Seriya | MS |
| Veličina | 6 |
| Konstruktivna struktura | Filtar s vlaknima |
| Finoća filtra | 0,01 µm |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Pogonski tlak | 2 ... 12 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka | 900 l/min |
| Min. normalni protok za klasu čistoće zraka | 135 l/min |
| Stupanj djelovanja filtra | 99,9999 % |
| Maks. količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna košara |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,01 mg/m ³ |
| Indikacija diferencijalnog tlaka | Optički pokaz |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom po izboru: |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Pneumatski priključak 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/2 NPT |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |
| Material filter | Borsilikatna vlakna |
| Material bowl | PC |
| Material seals | NBR |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Težina proizvoda | 600 g |