

Podmazivač MS12-LOE-G-U

Broj dijela: 537156

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serijski broj	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zaustavljač magle
Maksimalni kapacitet ulja	1500 cm ³
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Radni tlak	1 bar...16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja	400 l/min
Normalni nazivni protok	20000 l/min...22000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Viskoznost ulja	ISO VG 32
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	6500 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s pridržnim kutom
Pneumatski priključak 1	unutarnji
Pneumatski priključak 2	unutarnji
Materijalni pokrov	PA
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura