

Beskontaktni prekidač SIEN-M12NB-PS-K-L-PA

Broj artikla: 538329

FESTO

s kabelom, ugradnja nije poravnana



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Princip mjerenja	induktivno
Nominalni uklopni razmak	4 mm
Osiguran uklopni razmak	3,24 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,35 - 0,5 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,6 - 1,0 Bakar = 0,25 - 0,45 Mjed = 0,35 - 0,5 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,08 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Histereza	0,12 ... 0,6 mm
Maks. uklopna frekvencija DC	2.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 1,8 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 15 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabel
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Veličina	M12
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pritezni moment	1 Nm
Način ugradnje	nije poravnano
Težina proizvoda	113 g
Material housing	PA ojačan
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	0 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju