


Razdjelnik hrane HPV-10-10-A

Broj dijela: 550908

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	10 mm
Maksimalna točnost zamjene	0.3 mm
Maks. Slide play Sx	0.05 mm
Max Ram igra Sz	0.03 mm
Maksimalna sjekira s kutom hvatanja čeljusti	0.12 deg
Maksimalni kut hvatanja čeljusti aj	0.2 deg
Maksimalni kut hvatanja čeljusti az	0.262 deg
Pričvršćivanje vanjskih prstiju	Prolazni provrt
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Dvostruki klip Piston rod Ručni polužni ventil osiguran od rotacije
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
pola sata	26.5 ms
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Kvadratni vodič
Vrijeme ciklusa	52.5 ms
Radni tlak	3 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Maksimalna sila na prstu Fz statična	75 N
Maks. Trenutak na prstu g. statičan	3 Nm
Maks. Trenutak na prstu Mx statički	3 Nm
Maks. trenutak na Finger My statičan	3 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	35 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	45 N

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	135 g
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke	56 g
Alternativne veze	M3
Vrsta montaže	neobavezno: s unutarnjim navojem i rukavcem za centriranje Via through-hole and centring sleeve
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS