

Motorska priрубnica EAMF-A-118A-160G

Broj artikla: 550992

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Cod sučelja, Motor in	160G
Kod sučelja, kućište spojke	118A
Materijal - napomena	RoHS sukladno