



Svjetlosni vodič - aparat SOE4-FO-L-HF2-1N-M8

Broj artikla: 552798

FESTO

idealno za prepoznavanje sitnih dijelova neovisno o materijalu



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	optoelektronsko
Postupak mjerenja	Uređaj sa svjetlosnim vodičem
Vrsta svjetla	crveno
Uzajamni utjecaj	Zaštićeno Do četiri uređaja direktno ugrađena jedan do drugog
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklonni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	preklopivo
Maks. uklopna frekvencija	1.500 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Pad napona	≤ 2,4 V
Funkcija tajmera	1 - 2000 ms
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 25 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve priključke električnog pogonskog napona
Električni priključak	4-polno M8x1 Utikači
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom sa H - profilom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	17 g
Material housing	ABS
Pokaz	LED
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Indikacija funkcionalnih rezervi	LED zeleni
Mogućnosti namještanja	Teach-In Teach-in preko električnog priključka
Mehanička zaštita	IP64
Napon izolacije	50 V
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L