

Refleksno svjetlosno tipkalo SOEG-RT-M12-NS-S-2L

Broj artikla: 547907

FESTO

okrugli oblik



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|------------------------------------|
| Oblik | okruglo |
| Odgovara normi | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Mjerna veličina | Pozicija |
| Princip mjerenja | optoelektronsko |
| Postupak mjerenja | Refleksno svjetlosno tipkalo |
| Vrsta svjetla | crveno |
| Doseg | 70 ... 300 mm |
| Temperatura okoline | -25 ... 55 °C |
| Uklopni izlaz | NPN |
| Funkcija sklopnog elementa | Svijetlo sklopni |
| Histereza | ≤ 30 mm |
| Maks. uklopna frekvencija | 1.000 Hz |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Pad napona | 2 V |
| Otpornost na kratki spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 36 V |
| Preostala valovitost | 20 % |
| Struja praznog hoda | 15 mA |
| Zaštita od zamjene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 3-polni M12x1 Utikači |
| Veličina | M12 |
| Vrsta pričvršćenja | s kontramaticom |
| Pritezni moment | 10 Nm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 20 g |
| Material housing | Mjed kromirano |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Indikacija funkcionalnih rezervi | LED zeleni |
| Mogućnosti namještanja | Potenciometar |
| Područje namještanja, donja granica | 70 mm |
| Područje namještanja, gornja granica | 300 mm |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 55 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |