


Okrugli cilindar DSNU-2"" - -PPV-A-S2

Broj dijela: 548526

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,4 in...20 in
Promjer klipa	2""
Navoj klipnjače	5 / 8-18 UNF-2A
Na temelju norme	ISO 6431
Prigušenje	pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Položaj montaže	po želji
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Konstruktivna struktura	Klip Piston rod
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	Klipnjača cijelom duljinom
Radni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-4 °F...176 °F
Energija udara u krajnjim položajima	0,738 ft-lbf
Duljina prigušenja	0,79 in
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	198 lbf
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	236 lbf
Pokretna masa s hodom od 0 mm	11708 oz
Dodatna težina po hodu od 10 mm	709 oz
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak	1/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik

Svojstvo	Vrijednost
Materijal cijevi cilindra	visokolegirani nehrđajući čelik