


Priključni vod VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5

Broj artikla: 560420

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--------------------------------------|
| Težina proizvoda | 1.195 g |
| Električni priključak | Kabel s utikačem |
| Duljina kabla | 5 m |
| Svojstvo vodiča | Standard |
| Min. radijus savijanja kabla | 122 mm |
| Promjer kabla | 10,2 mm |
| Struktura kabla | 25x0,34 |
| Mehanička zaštita | IP67 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 80 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | PVC |