

Električni klizač EGSP-26- -

Broj artikla: 562755
Proizvod u napuštanju


FESTO

S vodicom s recirkulirajućim kuglicama

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 ... 200 mm
Veličina	26
Promjer vretena	8 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna osovina S kugličnim navojem
Referenciranje	Referentna sklopka
Vreteno-tip	Kuglični navoj
Maks. ubrzanje	10 m/s ²
Maks. brzina	0,2 ... 0,6 m/s
Točnost ponavljanja	±0,003 - ±0,01 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Mehanička zaštita	IP10
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Dinamička nosivost, fiksni ležaj	2.000 N
Dinamička nosivost, linearna vodilica	10.318 N
Momenti površina 2. stupnja Iy	16,6E+03 mm ⁴
Momenti površina 2. stupnja Iz	148E+03 mm ⁴
Maks. sila posmaka Fx	164 ... 212 N
Statička nosivost, linearna vodilica	16.500 N
Moment tromosti mase, JH po metru hoda	0,0316 kgcm ²
Konstanta posmaka	2 ... 6 mm/U
Statička nosivost, fiksni ležaj	1.230 N
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem i dosjednim zatikom
Material of end caps	Aluminijski tlačni lijev oplašteno
Material of profile	visokolegirani čelik, nehrđajući
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Material drive cover	Aluminijski tlačni lijev oplašteno
Material slide	Čelik
Material spindle nut	Čelik
Material spindle	Čelik