



Pneumatski ventil VUWG-L10A-M52-R-M3

Broj artikla: 573795

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilan |
| Način aktiviranja | pneumatski |
| Veličina ventila | 10 mm |
| Normalni nazivni protok | 100 l/min |
| Pogonski tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga pneumatska opruga |
| Mjera rastera | 10,5 mm |
| Funkcija odlaznog zraka | može se prigušiti |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Smjer strujanja | reverzibilno s ograničenjima |
| Overlap | Positive overlap |
| Tlak upravljanja | 2,5 ... 10 bar |
| Prikladnost za vakuum | ne |
| Vrijeme sklapanja isklj | 11 ms |
| Vrijeme sklapanja uklj | 5 ms |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -5 ... 50 °C |
| Medij upravljanja | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 37 g |
| Vrsta pričvršćenja | na PR-podnožju s prolaznim provrtom po izboru: |
| Priključak, upravljački zrak 12 | M5 |
| Priključak, upravljački zrak 14 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | M3 |
| Pneumatski priključak 2 | M3 |
| Pneumatski priključak 3 | M3 |
| Pneumatski priključak 4 | M3 |
| Pneumatski priključak 5 | M3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Aluminij eloksirano |