

Utičnica MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Broj dijela: 570367

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5
Električni priključak	3 pol Kutna utičnica Oblik C prema DIN EN 175301-803 kvadratni dizajn
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...24 V
Opterećenje struje pri 40°C	6 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Vijčani spoj kabela	M12
Dopušteni promjer kabela	4 mm...6 mm
Priključni presjek	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-25 °C...125 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijalne brtve	HNBR