


# Kabel kodera NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H

Broj dijela: 571902

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	DIN 47100 EN 61984
Oznaka linije	bez držača znaka
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	12
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	11
Električni priključak 1, vrsta montaže	Zaključavanje vijcima sa SW14
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, broj pinova / žica	12
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	11
Električni priključak 2, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje sa šesterokutnikom SW18
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...30 V
Nazivni radni napon AC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	1 A
Duljina kabela	2.23 m
Kvaliteta upravljanja	pogodno za robote
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	70 mm
Promjer kabela	7 mm
Struktura kabela	12 x 0,14 mm <sup>2</sup> oklopljeni
Nazivni presjek vodiča	0.14 mm <sup>2</sup>
Klasa zaštite	IP67

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	0 °C...40 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	crno
Materijal za kućište	TPE-U (PUR)
Materijalne brtve	NBR
Materijal izolacijske čahure	TPE-E