

Elektrocilindar ESBF-BS-40-300-10P

Broj artikla: 8022579

★ Osnovni proizvodni program

S kugličnim navojem, električni pokretano vreteno koje pretvara kružno gibanje motora u linearno gibanje klipnjača.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Hod	300 mm
Navoj klipnjače	M12x1,25
Povratna zračnost	30 µm
Promjer vretena	16 mm
Uspjon vretena	10 mm/U
Maksimalni kut uvrtnja klipnjače +/-	0,2 deg
Zasnovano na normi	ISO 15552
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Vrsta motora	Koračni motor Servomotor
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Konstruktivna struktura	Elektrocilindar s kugličnim navojem
Vreteno-tip	Kuglično vreteno
Osiguranje od zakretanja / vođenje	klizno vođeno
Maks. ubrzanje	15 m/s ²
Maks. brzina	0,83 m/s
Točnost ponavljanja	±0,01 mm
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pogonski moment	5,6 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskom vretenu	130 N
Maks. sila posmaka Fx	3.000 N
Pogonski moment u praznom hodu	0,2 Nm
Smjernica korisnog tereta, horizontalno	300 kg
Smjernica korisnog tereta, vertikalno	300 kg
Moment tromosti mase, JH po metru hoda	0,4804 kgcm ²
Moment tromosti mase, JL po kg korisnog tereta	0,02533 kgcm ²
Moment tromosti mase JO	0,0777 kgcm ²
Pokretna masa kod hoda 0 mm	467 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	26 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	1.237 g
Prirast težine po 10 mm hoda	47 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem ili pribor
Kod sučelja, pogon	D40

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	Glatko eloksirana kovana aluminijska legura
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajuči
Material screws	Čelik, pocinčan
Material spindle nut	Čelik za valjne ležaje
Material spindle	Čelik za valjne ležaje
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy