


# Spojni vod NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9

Broj artikla: 575425

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	DIN 47100
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	1.850 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	25
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	25
Električni spoj 1, tip ugradnje	2 vijka 4-40 UNC
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	25
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	25
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	2,6 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,4 kV
Zaštita od zamjene polova	da
Duljina kabela	10 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 42 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 126 mm
Navojni spoj kabela	M20x1,5
Promjer kabela	10,2 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,25 mm
Struktura kabla	25x0,34
Nazivni presjek vodiča	0,34 mm <sup>2</sup>
Krajevi žila	Cut off bluntly
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-35 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
Temperatura ležaja	-35 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo

Svojstvo	Vrijednost
Material housing	PA66-GF30
Boja, kućište	crno
Material screws	Čelik
Material seals	NBR
Material electrical contact	Bronca pozlačeno
Material insulation	PVC