

Senzor tlaka SPAW-P25R-G14F-2NA-M12

Broj artikla: 8022818

FESTO

Za mjerenje tlaka medija, mjerni opseg između 0 do +25 bara,
pneumatska spojnica G1/4 unutarnji navoj.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Senzor tlaka s metalnim filmom
Pressure measuring range start value (MPa)	0 MPa
Mjerno područje tlaka, početna vrijednost	0 bar
Pressure measuring range start value (psi)	0 psi
Pressure measuring range end value (MPa)	2,5 MPa
Mjerno područje tlaka, krajnja vrijednost	25 bar
Pressure measuring range end value (psi)	362,5 psi
Overload pressure	5 MPa
Tlak preopterećenja	50 bar
Overload pressure (psi)	725 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Tekući mediji Plinoviti mediji
Temperatura medija	-20 ... 85 °C
Temperatura okoline	0 ... 80 °C
Točnost FS	1 %FS
Točnost ponavljanja u ± %FS	0,15 %FS
Uklonni izlaz	2xNPN
Sklopna funkcija	slobodno se programira
Funkcija sklopnog elementa	preklopivo
Maks. izlazna struja	250 mA
Analogni izlaz	4 - 20 mA
Vrijeme porasta	3 ms
Otpornost na kratki spoj	da
Područje pogonskog napona DC	15 ... 35 V
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	5
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem s priborom
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj G1/4
Težina proizvoda	230 g
Material housing	ABS

Svojstvo	Vrijednost
	visokolegirani čelik, nehrđajući
materijali u dodiru s medijem	visokolegirani čelik, nehrđajući
Vrsta pokaza	4-znamenkasto alfanumerički LED-sučelje
Predočiva(e) jedinica(e)	MPa bar kPa kg/cm ² psi
Indikacija stanja sklapanja	LED crveni
Mogućnosti namještanja	preko zaslona i tipaka
Osiguranje manipulacije	PIN-Code
Područje namještanja, vrijednosti praga	0,5 ... 100 %
Područje namještanja histereze	0,5 ... 99,5 %
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III