


Razdjelnik NEDY-

Broj artikla: 8032867

FESTO



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	RCM Mark
Tip razvoda	2 za 1
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Prikaz statusa signala	LED žuti
Dodatne funkcije	Smanjenje struje držanja
Identifikacija kabela	S držačem natpisne oznake Bez držača natpisne oznake
Vrsta pričvršćenja	S prolaznom rupom za M2 vijak s priborom
Električni spoj 1, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3 4
Električni spoj 2, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 2, tip konektora	2 x utičnica 2x Kabel
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno Kutni Okretni
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Raster priključaka ZB, samonarezni vijak Raster priključaka ZC, samonarezni vijak Raster priključaka ZC, metrični vijak Raster priključaka H Plug pattern type A to EN 175301-803 Plug pattern type B to EN 175301-803 Plug pattern type B to industry standard, 11 mm Plug pattern type C to EN 175301-803 Connection pattern type C to industry standard, 9.4 mm M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	2 3 4 5
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V

Svojstvo	Vrijednost
Strujna opteretivost kod 40°C	0,5 ... 4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Dužina kabela 1	0,3 ... 30 m
Dužina kabela 2	0,3 ... 30 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains/robot applications
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm ² 0,25 mm ²
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Informacija o temperaturi okoline	-10 - 40 °C kada se pričvršćuje kroz otvor
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno Bez halogena Bez estera fosforne kiseline
Stupanj onečišćenja	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kablanski plašt	sivo
Material housing	PA PC TPE-U(PUR)
Boja, kućište	crno