


# Osovina sa zupčastim remenom ELGA-TB-KF-120-800-0H

Broj artikla: 8041867

FESTO

S vodilicom s recirkulirajućim kuglicama



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski manji zupčanik, efektivni promjer	52,52 mm
Radni hod	800 mm
Veličina	120
Rezerva hoda	0 mm
Zupčasti remen, istežanje	0,21 %
Zupčasti remen, podjela	5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna osovina sa zupčastim remenom
Vrsta motora	Koračni motor Servomotor
Princip mjerenja sustava mjerne letve	inkrementalno
Maks. ubrzanje	50 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	5 m/s
Točnost ponavljanja	±0,08 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Momenti površina 2. stupnja Iy	1.264,58E+03 mm <sup>4</sup>
Momenti površina 2. stupnja Iz	4.365,79E+03 mm <sup>4</sup>
Maks. pogonski moment	34,1 Nm
Maks. sila Fy	5.500 N
Maks. sila Fz	6.890 N
Maks. otpor praznog hoda	76,2 N
Maks. moment Mx	104 Nm
Maks. moment My	680 Nm
Maks. moment Mz	680 Nm
Maks. sila posmaka Fx	1.300 N
Pogonski moment u praznom hodu	2,8 Nm
Okretni moment tromosti It	435,68E+03 mm <sup>4</sup>
Moment tromosti mase, JH po metru hoda	2,15 kgcm <sup>2</sup>
Moment tromosti mase, JL po kg korisnog tereta	6,9 kgcm <sup>2</sup>
Moment tromosti mase JO	40,99 kgcm <sup>2</sup>
Moment tromosti JW za dodatni klizač	28,91 kgcm <sup>2</sup>
Konstanta posmaka	165 mm/U
Interval podmazivanja ovisan o putu	1.000 km
Težina klizača	4,19 kg
Težina dodatnog klizača	3,24 kg
Osnovna težina kod hoda 0 mm	15,68 kg
Prirast težine po 10 mm hoda	0,106 kg
Material of profile	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover tape	nehrđajući plemeniti tračni čelik
Material drive cover	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material guide slide	Čelik za poboljšanje
Material guide rail	Čelik za poboljšanje protukorozivno oplášteno
Material pulleys	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material slide	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material toothed belt clamping piece	Nehrđajući čelični lijev
Material toothed belt	Polikloropren sa staklenom vrpcom i najlonskom oblogom