


Solenoidni svitak VACF-B-K1-1-10-EX4-M

Broj dijela: 8059806

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Položaj montaže | po želji |
| Indikator položaja prekidača | ne |
| Min. vrijeme zatezanja | 10 ms |
| Radnog ciklusa | 100% |
| Parametri zavojnice | 24 V DC: 4,36 W. |
| Dopuštene fluktuacije napona | +/- 10 % |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX) prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 1 (BR) Zona 1 (CN) Zona 1 (IEC-EX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (BR) Zona 21 (CN) Zona 21 (IEC-EX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX) |
| Tijelo za izdavanje certifikata | CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X |
| ATEX kategorija plina | II 2G |
| ATEX kategorija prašine | II 2D |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin | Ex mb IIC T5 Gb |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------------|---|
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina | Ex mb IIIC T95 °C Db |
| Temperatura okoline Ex | -30 °C ≤ Ta ≤ + 40 °C |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-C1-L |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Temperatura okoline | -30 °C...40 °C |
| Težina proizvoda | 170 g |
| Električni priključak | 3-žični Otvoreni kabel |
| Duljina kabela | 10 m |
| Nazivni presjek vodiča | 0.75 mm ² |
| Vrsta montaže | s nazubljenom maticom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal solenoida | Aluminij Epoksidna smola bakar Čelik |
| Materijal namota | bakar |