

Prekidač EAPM-E19-25-SLS

Broj dijela: 8067258

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Težina proizvoda	8 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS